

**Garant****Bordsvagn T5, Typ: T56****Beställningsdata**

Ordernummer	918530 T56
GTIN	4045197611857
Artikelklass	91T

**Beskrivning****Utförande:**

2 lastytor.

Svetsad stålkonstruktion, plattform av **trämaterialskena** med antracitfärgad, reptålig yta.

Handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen.

2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggning, rullagrade nav.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Specialtillbehör:**

Mellanhylla nr 918570; perforerad plåtpanel nr 918580. Ingår inte i leveransen.

**Lackering:**

Silver **pulverbelagd**.

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	1130 mm
lastplanens bredd	1000 mm

Djup	609 mm
Material hjul	Polyuretan-löpbeläggning
vikt	42 kg
antal svängbara hjul med broms	2
Norm	EN 1757-3
Typ	T56
Ø hjul	125 mm
undre lastplanets höjd	195 mm
höjd	1020 mm
antal fasta hjul utan broms	2
övre lastplanets höjd	850 mm
lastplanets djup	600 mm
övre lastplanets bärförmåga	80 kg
maximal bärförmåga	250 kg
Produktslag	Bordsvagn

## Tillbehör

Perforerad panel som skruvas fast Typ SP3	918580 SP3
Klämplatta för bordsvagn	918581
Mellanhylla för bordsvagn T5 och T7 som skruvas fast lastplanets djup 600 mm	918570 600
Extra låda för bordsvagn Typ 75	918556 75