


HOLEX**Rund hålpunch utan kullager, dynans Ø (hål-Ø): 63,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	834000 63,5
GTIN	2050000996610
Artikelklass	86C

Beskrivning**Utförande:**

Bestående av punch, dyna och tryckskruv.

Utan kullager.

Användningsdata:

För stansning av många olika material, t.ex. stålplåt, rostfri stålplåt, aluminiumplåt, kopparplåt etc. Särskilt för användning på svåråtkomliga ställen (t.ex. stora plåtar, ställverk, fördelardosor, elskåp, diskhoar, karosserier etc.). Inte lämplig för rörbearbetning. Tryckskraven och matrisen måste ovillkorligen fettas in vid arbetet.

Manövrering:

a) med hjälp av **skruvnyckel**.

b) med hjälp av **handhydraulik** nr 834655 storlek 1.

c) med hjälp av **hydraulhandpump** nr 834700. **Från Ø 50 rekommenderar vi att hydraulhandpump används.**

Material:

Specialverktygsstål, brunerat.

OBS!:

- **Vid manövrering med hydraulutrustning ska tryckskraven bytas mot dragbult nr 834070 (specialtillbehör).**
- **Storlek 32 och 35 för håltagning i rostfria diskbänkar för infästning av 1/2 tum diskbänkbatterier.**

Teknisk beskrivning

för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till	2 mm
dynans Ø (hål-Ø)	63,5 mm
förborrad hål-Ø	21 mm
för materialtjocklek (plåt St 37)	3 mm
tryckskruvens nyckelvidd	30 mm
tryckskruv	M 20×1,5×80
för metrisk gänga enligt DIN EN 60423	M63×1,5
Produktslag	Håltagningsverktyg

Tillbehör

Lös tryckskruv för rund hålpunch Gäng-Ø / Längd 20/80 mm	834040 20/80
Lös kullagerskruvför rund hålpunch Gäng-Ø / Längd 20/80 mm	834060 20/80