

Garant**Etagevagn TS9 med 4 lastytor, Typ: TS98****Beställningsdata**

Ordernummer	918560 TS98
GTIN	4045197684462
Artikelklass	91T

Beskrivning**Utförande:**

Svetsad stålkonstruktion, hyllor av **träfiberskiva** med antracitfärgad reptålig yta. Kan ställas in i steg om 130 mm. Sidmonterat handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med spärr) med spårfri polyuretanlöpyta, rullagrade nav.

Norm:**EN 1757-3****Specialtillbehör:**

Mellanhylla nr 918577. Perforerad panel nr 918580.

Lackering:Silver **pulverbelagd**.**OBS!:**

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

bärförmåga totalt	500 kg
Ø hjul	200 mm

vikt	91 kg
Bredd	1390 mm
Norm	EN 1757-3
lastplanens bredd	1200 mm
bärförmåga per hyllplan	95 kg
höjd	1835 mm
Skjuthandtag	ja
antal svängbara hjul med broms	2
Material hjul	Helgummi
Typ	TS98
antal fasta hjul utan broms	2
Höjdinställningsraster	130 mm
Djup	810 mm
lastplanets djup	800 mm
Höjdinställning i raster	130 mm
Produktslag	Etagevagn

Tillbehör

Klämplatta för bordsvagn	918581
Mellanhylla för etagevagn TS9 som skruvas fast lastplanets djup 800 mm	918577 800
Perforerad panel som skruvas fast Typ SP6	918580 SP6