

**Garant****Bordsvagn T7, Typ: T76****Beställningsdata**

Ordernummer	918540 T76
GTIN	4045197611871
Artikelklass	91T

**Beskrivning****Utförande:**

3 lastyor.

Mellanplanet kan fixeras på 3 nivåer. Svetsad stålkonstruktion, plattform av **trämaterialskena** med antracitfärgad, reptålig yta.

Handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen. 2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggning, rullgrade nav.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Specialtillbehör:**

Perforerad plåtpanel nr 918580. Ingår inte i leveransen.

**Lackering:**

Silver **pulverbelagd**.

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

Djup	609 mm
------	--------

mittre lastplanets höjd	522 mm
övre lastplanets höjd	850 mm
Norm	EN 1757-3
mittre lastplanets bärförmåga	80 kg
Ø hjul	125 mm
Bredd	1130 mm
antal svängbara hjul med broms	2
övre lastplanets bärförmåga	80 kg
maximal bärförmåga	250 kg
Typ	T76
Material hjul	Polyuretan-löpbeläggning
höjd	1020 mm
antal fasta hjul utan broms	2
lastplanets djup	600 mm
lastplanens bredd	1000 mm
vikt	58 kg
undre lastplanets höjd	195 mm
Produktslag	Bordsvagn

## Tillbehör

Extra låda för bordsvagn Typ 75	918556 75
Klämplatta för bordsvagn	918581
Perforerad panel som skruvas fast Typ SP3	918580 SP3
Mellanhylla för bordsvagn T5 och T7 som skruvas fast lastplanets djup 600 mm	918570 600