


**HOLEX****Rund hålpunch utan kullager, dynans Ø (hål-Ø): 70mm****Beställningsdata**

Ordernummer	834000 70
GTIN	2050000996627
Artikelklass	86C

**Beskrivning****Utförande:**

Bestående av punch, dyna och tryckskruv.

**Utan** kullager.

**Användningsdata:**

För stansning av många olika material, t.ex. stålplåt, rostfri stålplåt, aluminiumplåt, kopparplåt etc. Särskilt för användning på svåråtkomliga ställen (t.ex. stora plåtar, ställverk, fördelardosor, elskåp, diskhoar, karosserier etc.). Inte lämplig för rörbearbetning. Tryckskraven och matrisen måste ovillkorligen fettas in vid arbetet.

**Manövrering:**

a) med hjälp av **skruvnyckel**.

b) med hjälp av **handhydraulik** nr 834655 storlek 1.

c) med hjälp av **hydraulhandpump** nr 834700. **Från Ø 50 rekommenderar vi att hydraulhandpump används.**

**Material:**

Specialverktygsstål, brunerat.

**OBS!:**

- **Vid manövrering med hydraulutrustning ska tryckskraven bytas mot dragbult nr 834070 (specialtillbehör).**
- **Storlek 32 och 35 för håltagning i rostfria diskbänkar för infästning av 1/2 tum diskbänkbatterier.**

## Teknisk beskrivning

för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till	2 mm
tryckskruvens nyckelvidd	30 mm
förborrad hål-Ø	21 mm
för materialtjocklek (plåt St 37)	3 mm
dynans Ø (hål-Ø)	70 mm
tryckskruv	M 20×1,5×90
Produktslag	Håltagningsverktyg

## Tillbehör

Lös tryckskruv för rund hålpunch Gäng-Ø / Längd 20/90 mm	834040 20/90
Lös kullagerskruv för rund hålpunch Gäng-Ø / Längd 20/90 mm	834060 20/90