

**Bygelvagn, Typ: 2500****Beställningsdata**

Ordernummer	919800 2500
GTIN	4017976025001
Artikelklass	96F

Beskrivning**Utförande:**

Svetsad stålörns- och stålprofilkonstruktion. Lastplan av träfiberskiva med ytdekor av bok. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullgrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Material hjul	TPE
antal fasta hjul utan broms	2
antal svängbara hjul med broms	2
Norm	EN 1757-3
Typ	2500
lyftförmåga	500 kg

höjd	948 mm
vikt	23 kg
Ø hjul	160 mm
lastplanens bredd	850 mm
lastplanets höjd	228 mm
Bredd	975 mm
Djup	509 mm
lastplanets djup	500 mm
Produktslag	Bygelvagn