


HOLEX**Rund hålpunch utan kullager, dynans Ø (hål-Ø): 35mm****Beställningsdata**

Ordernummer	834000 35
GTIN	2050000996528
Artikelklass	86C

Beskrivning**Utförande:**

Bestående av punch, dyna och tryckskruv.

Utan kullager.

Användningsdata:

För stansning av många olika material, t.ex. stålplåt, rostfri stålplåt, aluminiumplåt, kopparplåt etc. Särskilt för användning på svåråtkomliga ställen (t.ex. stora plåtar, ställverk, fördelardosor, elskåp, diskhoar, karosserier etc.). Inte lämplig för rörbearbetning. Tryckskraven och matrisen måste ovillkorligen fettas in vid arbetet.

Manövrering:

a) med hjälp av **skruvnyckel**.

b) med hjälp av **handhydraulik** nr 834655 storlek 1.

c) med hjälp av **hydraulhandpump** nr 834700. **Från Ø 50 rekommenderar vi att hydraulhandpump används.**

Material:

Specialverktygsstål, brunerat.

OBS!:

- **Vid manövrering med hydraulutrustning ska tryckskraven bytas mot dragbult nr 834070 (specialtillbehör).**
- **Storlek 32 och 35 för håltagning i rostfria diskbankar för infästning av 1/2 tum diskbankbatterier.**

Teknisk beskrivning

tryckskruvens nyckelvidd	24 mm
förborrad hål-Ø	17 mm
för materialtjocklek (plåt St 37)	2,5 mm
tryckskruv	M16×1,5×55
dynans Ø (hål-Ø)	35 mm
för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till	1,75 mm
Produktslag	Håltagningsverktyg

Tillbehör

Lös tryckskruv för rund hålpunch Gäng-Ø / Längd 16/55 mm	834040 16/55
Lös kullagerskruvför rund hålpunch Gäng-Ø / Längd 16/55 mm	834060 16/55