

Garant**Bordsvagn T9, Typ: T92****Beställningsdata**

Ordernummer	918550 T92
GTIN	4045197612120
Artikelklass	91T

Beskrivning**Utförande:**

2 lastytor.

Mellanhylla finns som tillbehör. Plattform av **träfiberskiva** med reptålig yta i antracit.

Svetsad stålkonstruktion.

Handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen.

2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggning, rullgrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Specialtillbehör:

Mellanhylla nr 918575; perforerad plåtpanel nr 918580. Ingår inte i leveransen.

Lackering:

Silver **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Typ	T92
-----	-----

undre lastplanets höjd	195 mm
Ø hjul	125 mm
Material hjul	Polyuretan-löpbeläggning
höjd	850 mm
lastplanens bredd	850 mm
Djup	509 mm
maximal bärförmåga	250 kg
lastplanets djup	500 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Bredd	1040 mm
övre lastplanets bärförmåga	200 kg
övre lastplanets höjd	850 mm
Norm	EN 1757-3
vikt	33 kg
antal svängbara hjul med broms	2
Produktslag	Bordsvagn

Tillbehör

Extra låda för bordsvagn Typ 75	918556 75
Perforerad panel som skruvas fast Typ SP2	918580 SP2
Klämplatta för bordsvagn	918581
Mellanhylla för bordsvagn T9 som skruvas fast lastplanets djup 500 mm	918575 500