


HOLEX**Rund hålpunch utan kullager, dynans Ø (hål-Ø): 75mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 834000 75 |
| GTIN | 2050000996634 |
| Artikelklass | 86C |

Beskrivning**Utförande:**

Bestående av punch, dyna och tryckskruv.

Utan kullager.

Användningsdata:

För stansning av många olika material, t.ex. stålplåt, rostfri stålplåt, aluminiumplåt, kopparplåt etc. Särskilt för användning på svåråtkomliga ställen (t.ex. stora plåtar, ställverk, fördelardosor, elskåp, diskhoar, karosserier etc.). Inte lämplig för rörbearbetning. Tryckskraven och matrisen måste ovillkorligen fettas in vid arbetet.

Manövrering:

a) med hjälp av **skruvnyckel**.

b) med hjälp av **handhydraulik** nr 834655 storlek 1.

c) med hjälp av **hydraulhandpump** nr 834700. **Från Ø 50 rekommenderar vi att hydraulhandpump används.**

Material:

Specialverktygsstål, brunerat.

OBS!:

- **Vid manövrering med hydraulutrustning ska tryckskraven bytas mot dragbult nr 834070 (specialtillbehör).**
- **Storlek 32 och 35 för håltagning i rostfria diskbankar för infästning av 1/2 tum diskbankbatterier.**

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| tryckskruvens nyckelvidd | 30 mm |
| förborrad hål-Ø | 21 mm |
| för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till | 2 mm |
| tryckskruv | M 20×1,5×90 |
| dynans Ø (hål-Ø) | 75 mm |
| för materialtjocklek (plåt St 37) | 3 mm |
| Produktslag | Håltagningsverktyg |

Tillbehör

| | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Lös kullagerskruv för rund hålpunch Gäng-Ø / Längd 20/90 mm | 834060 20/90 |
| Lös tryckskruv för rund hålpunch Gäng-Ø / Längd 20/90 mm | 834040 20/90 |