

Garant**Vagn, fast handtag T1, Typ: T12****Beställningsdata**

Ordernummer	918500 T12
GTIN	4045197612007
Artikelklass	91T

Beskrivning**Utförande:**

Svetsad stålkonstruktion, plattform av **trämaterialskena** med antracitfärgad, reptålig yta.

Handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen.

2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggning, rullgrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Silver **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Typ	T12
vikt	15 kg
lyftförmåga	250 kg
höjd	900 mm

antal svängbara hjul med broms	2
undre lastplanets höjd	195 mm
Norm	EN 1757-3
Bredd	860 mm
lastplanens bredd	600 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Ø hjul	125 mm
Material hjul	Polyuretan-löpbeläggning
lastplanets djup	500 mm
Djup	509 mm
Produktslag	Vagn, fast handtag