


Garant**HM-fräs, AlCrN, Ø e8 DC: 20 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	201307 20
GTIN	4045197930286
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 2

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd L_c : 38 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 54 mm

Friställningsdiameter D_1 : 19,7 mm

totallängd L: 104 mm

Skaftdiameter D_s : 20 mm

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	2
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	54 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
totallängd L	104 mm

Skaft	DIN 6535 HE med h6
Matning f_z för valsfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Skaftform	HB
Skärlängd L_c	38 mm
Matning f_z för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Friställningsdiameter D_1	19,7 mm
Skär- \emptyset D_c	20 mm
Tolerans nom.- \emptyset	e8
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar