

**HM-fräs, obelagd, Ø e8 DC: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202307 10
GTIN	4045197931702
Artikelklass	12X

Beskrivning**Utförande:**Dimensioner liknande **DIN 6527**.**OBS!:****Efterföljare till produkt nr 202240/202245.****Teknisk beskrivning**

Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Tolerans nom.-Ø	e8
totallängd L	72 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Skär-Ø D_c	10 mm
Skärlängd L_c	22 mm
Spiralvinkel	45 grad
Matning f_z för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Skaftform	HB
Tandantal Z	3
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skaftdiameter D_s	10 mm
Hörnfasvinkel	90 grad

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	170 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	140 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	100 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	40 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	55 m/min	K
Uni	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		