


Garant**HM-fräs, AlCrN, Ø e8 DC: 16 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	201307 16
GTIN	4045197930262
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 2

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd L_c : 32 mmUtkragningslängd L_1 inkl. friställning: 44 mmFriställningsdiameter D_1 : 15,7 mm

totallängd L: 92 mm

Skaftdiameter D_s : 16 mm**Teknisk beskrivning**

Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Friställningsdiameter D_1	15,7 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	44 mm
Skärlängd L_c	32 mm
Skaftform	HB

Skaftdiameter D_s	16 mm
Tolerans nom.- \emptyset	e8
Matning f_z för valsfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm
Spiralvinkel	30 grad
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Skär- $\emptyset D_c$	16 mm
Tandantal Z	2
totallängd L	92 mm
Matning f_z för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar