

**Borrchuckar Form A, SK 40, spännvidd: 2,5-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301565 2,5-16
GTIN	4045197931818
Artikelklass	32K

Beskrivning**Utförande:**

För höger- och vänstergång.

Brunerad. Med Balluff/RFID-chip-hål.

leveransinnehåll:

Inklusive **Torx®-chucknyckel** med T-handtag, **för höga spännkrafter.**

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

spännvidd	2,5 - 16 mm
utkragningsslängd A-mått	80 mm
Lös Torx®-chucknyckel nr 625220	TX25
Utvändig-Ø D	50 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 50 µm

Maximalt åtdragningsmoment $M_{d \max}$	≤ 14 Nm
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Kort borrchuck