

**Borrchuckar Form A, SK 50, spännvidd: 2,5-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301575 2,5-16
GTIN	4045197931825
Artikelklass	32K

Beskrivning**Utförande:**

För höger- och vänstergång.
Brunerad. Med Balluff/RFID-chip-hål.

leveransinnehåll:

Inklusive **Torx®-chucknyckel** med T-handtag, **för höga spännkrafter.**

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Lös Torx®-chucknyckel nr 625220	TX25
Utvändig-Ø D	50 mm
spännvidd	2,5 - 16 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 50 µm

Maximalt åtdragningsmoment $M_{d \max}$	≤ 14 Nm
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Kort borrhuck