

**TMSERROR, spännvidd: 2,5-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302575 2,5-16
GTIN	4045197931849
Artikelklass	32K

**Beskrivning****Utförande:**

För höger- och vänstergång. Invändig gänga för manuell fastspänning.

**Användningsdata:**

Fastspänning av borrh, försänkare och brotschar på fräsmaskiner.

**leveransinnehåll:**

Inklusive spännnyckel för Torx® med T-handtag, för optimal kraftöverföring.

**Teknisk beskrivning**

utkragningsslängd A-mått	85 mm
Utvändig-Ø D	56 mm
spännvidd	2,5 - 16 mm
Reservchucknycklar	SW6
fäste	SK 50
Hållare norm	DIN 2080
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 50 µm
Maximalt åtdragningsmoment $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm

Produktlag

Kort borrhuck