

**TMSERROR, spännvidd: 2,5-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302565 2,5-16
GTIN	4045197931832
Artikelklass	32K

Beskrivning**Utförande:**

För höger- och vänstergång. Invändig gänga för manuell fastspänning.

Användningsdata:

Fastspänning av borrar, försänkare och brotschar på fräsmaskiner.

leveransinnehåll:

Inklusive spännnyckel för Torx® med T-handtag, för optimal kraftöverföring.

Teknisk beskrivning

utkagningslängd A-mått	85 mm
Utvändig-Ø D	56 mm
spännvidd	2,5 - 16 mm
Reservchucknycklar	SW6
fäste	SK 40
Hållare norm	DIN 2080
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 50 µm
Maximalt åtdragningsmoment $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Produktslag	Kort borchuck

