

Garant**Borrchuckar Form A, HSK-A 63, spännvidd: 1-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307725 1-16
GTIN	4045197931887
Artikelklass	31B

Beskrivning**Utförande:**

- **För höger- och vänstergång.**
 - **Med RFID / Balluff-Chip-hål.**
- Med invändig kylning upp till max. 50 bar.
Rundgångsnoggrannhet < 20 µm.
- **Smalt utförande.**
 - **Selektiv kylmedeltillförsel till verktyg med IK.**
 - **Optimala spännkrafter på verktyget.**

leveransinnehåll:

Inklusive **chucknyckel** med T-handtag.

Specialtillbehör:

Hylsnyckel nr 309890. Kylvätskerör nr 309880.

Teknisk beskrivning

spännvidd	1 - 16 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
konstruktion	smal
utkragningslängd A-mått	104 mm
Lös Torx®-chucknyckel nr 625220	TX25
fäste	HSK-A 63

Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-7
Hållare norm	DIN 69893-1
Form	A
Invändig	ja, med max. 50 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 20 µm
Maximalt åtdragningsmoment $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Produktslag	Kort borrchuck