

HOLEX**Borrchuckar Form A, BT 40, spännvidd: 2,5-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303165 2,5-16
GTIN	4045197931856
Artikelklass	32K

Beskrivning**Utförande:**

För höger- och vänstergång.

- **Smalt utförande.**
- **Målinriktad kylvätskeöverföring till verktyg med IK.**
- **Optimala fasthållningsmoment på verktyget.**

leveransinnehåll:

Inklusive **chucknyckel.**

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

utkagningslängd A-mått	95 mm
spännvidd	2,5 - 16 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
Lös Torx®-chucknyckel nr 625220	TX25
fäste	BT 40
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 12000 min ⁻¹

Rundgångsnoggrannhet	≤ 50 μm
Maximalt åtdragningsmoment $M_{d \max}$	≤ 14 Nm
Produktslag	Kort borrhuck