

**Garant****Borrchuckar, PSC 63, spännvidd: 1-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308595 1-16
GTIN	4045197932020
Artikelklass	31B

**Beskrivning****Utförande:**

- För höger- och vänstergång.
- Sandblästråd.
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

**leveransinnehåll:**Inklusive **Torx®** - chucknyckel.**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309885; hylsnyckel nr 309893.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	93,1 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
Lös Torx®-chucknyckel nr 625220	TX25
spännvidd	1 - 16 mm
fäste	PSC 63
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 18000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Maximalt åtdragningsmoment M <sub>d max</sub>	≤ 14 Nm
Produktslag	Kort borrchuck