

Garant**Borrhuckar, VDI 30, spännvidd: 1-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319715 1-16
GTIN	4045197932037
Artikelklass	31B

Beskrivning**Utförande:**

- Kylmedelstillförsel via kylkanal.
- Maximalt kylmedelstryck 50 bar.
- Typ GARANT med Torx®-chucknyckel för höga spännkrafter.

Användningsdata:

För NC-svarvar och fleroptionsmaskiner.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

spännvidd	1 - 16 mm
spännyckel	TX25
Utkragningslängd l_1	90 mm
Chuckens ytterdiameter d_1	50,5 mm
VDI-storlek	VDI 30
Färgkod VDI-skaft	VDI 30
Produktslag	VDI-kortborrchuck

