

HOLEX**Borrchuckar Form A, HSK-A 63, spännvidd: 2,5-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307765 2,5-16
GTIN	4045197932006
Artikelklass	32K

Beskrivning**Utförande:**

- För höger- och vänstergång.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Smalt utförande.
- Selektiv kylmedeltillförsel till verktyg med IK.
- Optimala spännkrafter på verktyget.

leveransinnehåll:Inklusive **chucknyckel** med T-handtag.**Specialtillbehör:**

Hylsnyckel nr 309890. Kylvätskerör nr 309880.

Teknisk beskrivning

konstruktion	smal
spännvidd	2,5 - 16 mm
Lös Torx®-chucknyckel nr 625220	TX25
Utvändig-Ø D	50 mm
utkragningslängd A-mått	104 mm
fäste	HSK-A 63
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹

Rundgångsnoggrannhet	≤ 50 μm
Maximalt åtdragningsmoment $M_{d \max}$	≤ 14 Nm
Produktslag	Kort borrhuck