

HOLEX**Borrchuckar Form A, HSK-A 100, spännvidd: 2,5-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307775 2,5-16
GTIN	4045197932013
Artikelklass	32K

Beskrivning**Utförande:**

- För höger- och vänstergång.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Smalt utförande.
- Selektiv kylmedeltillförsel till verktyg med IK.
- Optimala spännkrafter på verktyget.

leveransinnehåll:

Inklusive **chucknyckel** med T-handtag.

Specialtillbehör:

Hylsnyckel nr 309890. Kylvätskerör nr 309880.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	110 mm
spännvidd	2,5 - 16 mm
Lös Torx®-chucknyckel nr 625220	TX25
Utvändig-Ø D	50 mm
konstruktion	smal
fäste	HSK-A 100
Hållare norm	ISO 12164-1

Hållare norm	DIN 69882-7
Hållare norm	DIN 69893-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 50 μm
Maximalt åtdragningsmoment $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Produktslag	Kort borrchuck