

**Garant****Borrchuckar Form AD, SK 40, spännvidd: 0,3-8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301425 0,3-8
GTIN	4045197932051
Artikelklass	31B

**Beskrivning****Utförande:**

För höger- och vänstergång.

Med Balluff/RFID-chip-hål. Största radialkast  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Sandblästrat och slipad.

- **Smalt utförande.**
- **Selektiv kylmedeltillförsel till verktyg med IK.**
- **Optimala spännkrafter på verktyget.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive **Torx®-chucknyckel** med T-handtag, **för höga spännkrafter.**

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

Lös Torx®-chucknyckel nr 625220	TX25
utkragningslängd A-mått	70 mm
konstruktion	smal
Utvändig-Ø D	35 mm
spännvidd	0,3 - 8 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	AD
Invändig	ja, med max. 50 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 20 μm
Maximalt åtdragningsmoment $M_{d \max}$	≤ 14 Nm
Produktslag	Kort borrchuck