



Bordsvagnar med 2 lastplan, Typ: 2400



Beställningsdata

Ordernummer	919860 2400
GTIN	4017976024004
Artikelklass	96F

Beskrivning

Utförande:

Svetsad stål-rörs- och stålprofilkonstruktion. Lastplan av träfiberskivor med ytdekor av bok. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

vikt	37 kg
Ø hjul	160 mm
undre lastplanets höjd	228 mm
Typ	2400
lastplanets djup	500 mm
lastplanens bredd	850 mm

övre lastplanets bärförmåga	200 kg
Material hjul	TPE
maximal bärförmåga	500 kg
Djup	509 mm
antal svängbara hjul med broms	2
höjd	860 mm
övre lastplanets höjd	860 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Bredd	1047 mm
Norm	EN 1757-3
Produktslag	Bordsvagn