



## Bordsvagnar med 2 lastplan, Typ: 2401



### Beställningsdata

Ordernummer	919860 2401
GTIN	4017976024011
Artikelklass	96F

### Beskrivning

#### Utförande:

Svetsad stål-rörs- och stålprofilkonstruktion. Lastplan av träfiberskivor med ytdekor av bok. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

#### OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

### Teknisk beskrivning

övre lastplanets bärförmåga	200 kg
Norm	EN 1757-3
lastplanets djup	600 mm
lastplanens bredd	1000 mm
antal svängbara hjul med broms	2
Bredd	1197 mm

övre lastplanets höjd	900 mm
höjd	900 mm
Material hjul	TPE
Ø hjul	200 mm
Typ	2401
vikt	44 kg
undre lastplanets höjd	270 mm
Djup	609 mm
maximal bärförmåga	600 kg
antal fasta hjul utan broms	2
Produktslag	Bordsvagn