



## Etagevagnar med 4 lasttytor, Typ: 8313



### Beställningsdata

Ordernummer	919880 8313
GTIN	4017976083131
Artikelklass	96F

### Beskrivning

#### Utförande:

Svetsat stålrör och profilstål, gavelväggar med vertikala röstänger på ett avstånd av 130 mm. Plattformar av trämaterialsdivor med ytdekor av bok. Inläggshyllorna är justerbara i 100-mm-raster. Den nedersta inläggshyllan inte justerbar. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

#### OBS!:

Hyllställena levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

### Teknisk beskrivning

Ø hjul	200 mm
antal fasta hjul utan broms	2
höjd lastplan 3	1069 mm

Skjuthandtag	ja
bärförmåga totalt	600 kg
Norm	EN 1757-3
antal svängbara hjul med broms	2
höjd lastplan 4	1469 mm
lastplanens bredd	1200 mm
Material hjul	TPE
vikt	97 kg
Bredd	1369 mm
Typ	8313
höjd lastplan 1	269 mm
höjd lastplan 2	669 mm
bärförmåga per hyllplan	90 kg
höjd	1800 mm
Höjdinställningsraster	100 mm
Djup	809 mm
lastplanets djup	800 mm
Höjdinställning i raster	100 mm
Produktslag	Etagevagn