

**Handbrottsch H7, Nominell Ø DC: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	160150 2
GTIN	4045197937100
Artikelklass	120

**Beskrivning****Utförande:**

Med **vänsterspiral** 7–8° och lång skärfas över 1/5 av egglängden. Jämmt antal tänder med ojämn delning för runda hål fria från kuggmärken. Den cylindriska stödlisten på ytterdiametern polerar hålet och styr brotschen.

**Användningsdata:**

För genomgående hål (inte för bottenhål). Även lämplig för avbrutna hål.

**OBS!:**

Handbrottscharna **färdigslipade för valfri passning**. Kan beställas med **nr 160200**.

Passande gängkloppa se nr 148350; 148200; 148410 och förlängningstånger nr 149400.

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	50 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	25 mm
Antal skär Z	4
Nominell Ø D <sub>c</sub>	2 mm
skaftstorlek □	1,6 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	33 mm
Tolerans	H7
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 206 B
Spiralvinkel	7-8 grad
Användning vid håltyp	vid genomgående hål

Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		