



Handbrottsch H7, Nominell Ø DC: 12mm



Beställningsdata

Ordernummer	160150 12
GTIN	4045197937261
Artikelklass	120

Beskrivning

Utförande:

Med **vänsterspiral** 7–8° och lång skärfas över 1/5 av egglängden. Jämnt antal tänder med ojämn delning för runda hål fria från kuggmärken. Den cylindriska stödlisten på ytterdiametern polerar hålet och styr brotschen.

Användningsdata:

För genomgående hål (inte för bottenhål). Även lämplig för avbrutna hål.

OBS!:

Handbrottscharna **färdigslipade för valfri passning**. Kan beställas med **nr 160200**.

Passande gängkloppa se nr 148350; 148200; 148410 och förlängningstänger nr 149400.

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D _c	12 mm
skافتstorlek □	10 mm
totallängd L	152 mm
Antal skär Z	6
Utkragningslängd L ₁	96 mm
Skärlängd L _c	76 mm
Tolerans	H7
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 206 B
Spiralvinkel	7-8 grad
Användning vid håltyp	vid genomgående hål

Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		