

**Handbrottsch H7, Nominell Ø DC: 3,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	160150 3,5
GTIN	4045197937131
Artikelklass	120

Beskrivning**Utförande:**

Med **vänsterspiral** 7–8° och lång skärfas över 1/5 av eggängden. Jämmt antal tänder med ojämn delning för runda hål fria från kuggmärken. Den cylindriska stödlisten på ytterdiametern polerar hålet och styr brotschen.

Användningsdata:

För genomgående hål (inte för bottenhål). Även lämplig för avbrutna hål.

OBS!:

Handbrottscharna **färdigslipade för valfri passning**. Kan beställas med **nr 160200**.

Passande gängkloppa se nr 148350; 148200; 148410 och förlängningstånger nr 149400.

Teknisk beskrivning

skaftstorlek □	2,8 mm
Nominell Ø D _c	3,5 mm
Skärlängd L _c	35 mm
totallängd L	71 mm
Antal skär Z	6
Utkragningslängd L ₁	45 mm
Tolerans	H7
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 206 B
Spiralvinkel	7-8 grad
Användning vid håltyp	vid genomgående hål

Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		