



## Handbrottsch H7, Nominell Ø DC: 17mm



### Beställningsdata

Ordernummer	160150 17
GTIN	4045197937315
Artikelklass	120

### Beskrivning

#### Utförande:

Med **vänsterspiral** 7–8° och lång skärfas över 1/5 av egglängden. Jämnt antal tänder med ojämn delning för runda hål fria från kuggmärken. Den cylindriska stödlisten på ytterdiametern polerar hålet och styr brotschen.

#### Användningsdata:

För genomgående hål (inte för bottenhål). Även lämplig för avbrutna hål.

#### OBS!:

Handbrottscharna **färdigslipade för valfri passning**. Kan beställas med **nr 160200**.

Passande gängkloppa se nr 148350; 148200; 148410 och förlängningstångar nr 149400.

### Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L <sub>1</sub>	107 mm
skافتstorlek □	12,5 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	87 mm
Antal skär Z	8
totallängd L	175 mm
Nominell Ø D <sub>c</sub>	17 mm
Tolerans	H7
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 206 B
Spiralvinkel	7-8 grad
Användning vid håltyp	vid genomgående hål

Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		