



## Handbrottsch H7, Nominell Ø DC: 35mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 160150 35     |
| GTIN         | 4045197937414 |
| Artikelklass | 120           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Med **vänsterspiral** 7–8° och lång skärfas över 1/5 av egglängden. Jämnt antal tänder med ojämn delning för runda hål fria från kuggmärken. Den cylindriska stödlisten på ytterdiametern polerar hålet och styr brotschen.

#### Användningsdata:

För genomgående hål (inte för bottenhål). Även lämplig för avbrutna hål.

#### OBS!:

Handbrottscharna **färdigslipade för valfri passning**. Kan beställas med **nr 160200**.

Passande gängkloppa se nr 148350; 148200; 148410 och förlängningstångar nr 149400.

### Teknisk beskrivning

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Skärlängd $L_c$        | 142 mm              |
| Nominell Ø $D_c$       | 35 mm               |
| skaftstorlek □         | 28 mm               |
| Utkragningslängd $L_1$ | 175 mm              |
| totallängd $L$         | 284 mm              |
| Antal skär $Z$         | 10                  |
| Tolerans               | H7                  |
| Skärmaterial           | HSS                 |
| Norm                   | DIN 206 B           |
| Spiralvinkel           | 7-8 grad            |
| Användning vid håltyp  | vid genomgående hål |

|             |              |
|-------------|--------------|
| Färgring    | Utan         |
| Produktslag | Phillips-BIT |

## Användardata

|                              | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig)             | lämplig        |                |         |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | mindre lämplig |                |         |
| Olja                         | lämplig        |                |         |
| torrt                        | mindre lämplig |                |         |