



## Bordsvagnar med 2 lastplan, Typ: 2402



### Beställningsdata

Ordernummer	919860 2402
GTIN	4017976024028
Artikelklass	96F

### Beskrivning

**Utförande:**

Svetsad stål-rörs- och stålprofilkonstruktion. Lastplan av träfiberskivor med ytdekor av bok. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Lackering:**

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

### Teknisk beskrivning

Ø hjul	200 mm
lastplanens bredd	1000 mm
höjd	900 mm
Norm	EN 1757-3
undre lastplanets höjd	270 mm
övre lastplanets höjd	900 mm

Material hjul	TPE
övre lastplanets bärförmåga	200 kg
Djup	709 mm
Bredd	1197 mm
Typ	2402
lastplanets djup	700 mm
vikt	49 kg
antal fasta hjul utan broms	2
antal svängbara hjul med broms	2
maximal bärförmåga	600 kg
Produktslag	Bordsvagn