



Bordsvagnar med 2 lastplan, Typ: 4842



Beställningsdata

Ordernummer	919870 4842
GTIN	4017976348421
Artikelklass	96F

Beskrivning

Utförande:

Svetsad stålkonstruktion, **oljetäta tråg**.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav. Det övre **oljetäta tråget** har **150 mm** hög kant.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

antal fasta hjul utan broms	2
antal svängbara hjul med broms	2
Typ	4842
Material hjul	TPE
vikt	52 kg

lastplanens bredd	1000 mm
undre lastplanets höjd	248 mm
övre lastplanets höjd	870 mm
Ø hjul	200 mm
Bredd	1171 mm
höjd	1020 mm
övre lastplanets bärförmåga	200 kg
maximal bärförmåga	400 kg
Norm	EN 1757-3
lastplanets djup	700 mm
Djup	700 mm
Produktslag	Bordsvagn