

**Bordsvagnar med 2 lastplan, Typ: 2740****Beställningsdata**

Ordernummer	919820 2740
GTIN	4017976027401
Artikelklass	96F

**Beskrivning****Utförande:**

Svetsad stålörskonstruktion. Lastplan av träfiberskivor med ytdekor av bok i vinkeljärnsram, 12 mm hög skyddskant runtom.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullgrade nav.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Lackering:**

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

lastplanets djup	500 mm
Typ	2740
Norm	EN 1757-3
övre lastplanets höjd	820 mm

Ø hjul	125 mm
undre lastplanets höjd	200 mm
övre lastplanets bärförmåga	80 kg
vikt	28 kg
lastplanens bredd	850 mm
antal svängbara hjul med broms	2
Djup	511 mm
höjd	1040 mm
Bredd	985 mm
maximal bärförmåga	300 kg
antal fasta hjul utan broms	2
Produktslag	Bordsvagn