



Bordsvagnar med 2 lastplan, Typ: 2403



Beställningsdata

Ordernummer	919860 2403
GTIN	4017976024035
Artikelklass	96F

Beskrivning

Utförande:

Svetsad stålrohrs- och stålprofilkonstruktion. Lastplan av träfiberskivor med ytdekor av bok. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställena levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Material hjul	TPE
lastplanets djup	800 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Ø hjul	200 mm
vikt	58 kg
Bredd	1397 mm

höjd	900 mm
Typ	2403
övre lastplanets höjd	900 mm
undre lastplanets höjd	270 mm
Norm	EN 1757-3
Djup	809 mm
antal svängbara hjul med broms	2
lastplanens bredd	1200 mm
övre lastplanets bärförmåga	200 kg
maximal bärförmåga	600 kg
Produktslag	Bordsvagn