



Transportkärra, Typ: TK1327



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 919900 TK1327 |
| GTIN | 4017976213279 |
| Artikelklass | 96F |

Beskrivning

Utförande:

Svetsad rörram, **säkerhetshandtag** av plast. Med 2 luftdäck, nav med rullagring och 2 femkrade TPE-hjul. Frekvent användning på dåliga markförhållanden i den plana ytan och körning i trappor ibland.

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd**.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|--------|
| Bredd | 590 mm |
| vikt | 20 kg |
| Typ | TK1327 |
| Stigrullarnas diameter | 125 mm |
| Ø hjul | 260 mm |
| lastplattans längd | 250 mm |
| lyftförmåga | 200 kg |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| lastplattans bredd | 320 mm |
| Material hjul | luftfyllda däck, femkrade TPE-hjul |
| höjd | 1300 mm |
| Produktslag | Transportkärra |