

**Bordsvagnar med 2 lastplan upp till 1200 kg, Typ: 12403****Beställningsdata**

Ordernummer	919865 12403
GTIN	4017976124032
Artikelklass	96F

**Beskrivning****Utförande:**

Svetsad stålrörs- och stålprofilkonstruktion. Lastplan med glidsäker fenolhartsskiva av vattenfast plywood.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), förstklassiga massiva gummidäck (200×50 mm) i blågrå färg (efterlämnar inga märken) och kullagrade nav.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Lackering:**

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

**OBS!:**

Hyllställena levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

höjd	925 mm
Material hjul	Elastic-helgummi
lastplanens bredd	1200 mm
undre lastplanets höjd	283 mm
antal fasta hjul utan broms	2

Djup	800 mm
Norm	EN 1757-3
övre lastplanets bärförmåga	500 kg
lastplanets djup	800 mm
Typ	12403
övre lastplanets höjd	925 mm
Ø hjul	200 mm
Bredd	1410 mm
maximal bärförmåga	1200 kg
antal svängbara hjul med broms	2
vikt	77 kg
Produktslag	Bordsvagn