

**Bordsvagnar med 2 lastplan, Typ: 2742****Beställningsdata**

Ordernummer	919820 2742
GTIN	4017976021300
Artikelklass	96F

**Beskrivning****Utförande:**

Svetsad stålörskonstruktion. Lastplan av träfiberskivor med ytdekor av bok i vinkeljärnsram, 12 mm hög skyddskant runtom.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullgrade nav.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Lackering:**

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

**OBS!:**

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

undre lastplanets höjd	200 mm
övre lastplanets höjd	820 mm
Norm	EN 1757-3
övre lastplanets bärförmåga	80 kg

maximal bärförmåga	300 kg
Ø hjul	125 mm
antal fasta hjul utan broms	2
vikt	36 kg
Typ	2742
Djup	611 mm
antal svängbara hjul med broms	2
Material hjul	TPE
lastplanets djup	600 mm
lastplanens bredd	1000 mm
höjd	1040 mm
Bredd	1135 mm
Produktslag	Bordsvagn