

HOLEX**Rund hålpunch med kullager, dynans Ø (hål-Ø): 35mm****Beställningsdata**

Ordernummer	834100 35
GTIN	2050001002570
Artikelklass	86C

Beskrivning**Utförande:**

Bestående av punch, dyna och tryckskruv.

Med kullager = för lättare manövrering med skruvnyckel. Den minskade friktionen mellan verktyget och skruven gör arbetet mindre ansträngande.

Användningsdata:

För stansning av många olika material, t.ex. stålplåt, rostfri stålplåt, aluminiumplåt, kopparplåt etc. Särskilt för användning på svåråtkomliga ställen (t.ex. stora plåtar, ställverk, fördelardosor, elskåp, diskhoar, karosserier etc.). Inte lämplig för rörbearbetning. Tryckskraven och matrisen måste ovillkorligen fettas in vid arbetet.

Manövrering:

- a) med hjälp av **skruvnyckel**.
- b) med hjälp av **handhydraulik** nr 834655 storlek 1.
- c) med hjälp av **hydraulhandpump** nr 834700. **Från Ø 50 rekommenderar vi att hydraulhandpump används.**

Material:

Specialverktogsstål, brunerat.

OBS!:

- **Vid manövrering med hydraulutrustning ska tryckskraven bytas mot dragbult nr 834070 (specialtillbehör).**
- **Storlek 32 och 35 för håltagning i rostfria diskbänkar för infästning av 1/2 tum diskbänkbatterier.**

Teknisk beskrivning

tryckskruv	M16×1,5×55
tryckskruvens nyckelvidd	24 mm
dynans Ø (hål-Ø)	35 mm
för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till	1,75 mm
förborrad hål-Ø	17 mm
för materialtjocklek (plåt St 37)	2,5 mm
Produktslag	Håltagningsverktyg

Tillbehör

Lös kullagerskruv för rund hålpunch Gäng-Ø / Längd 16/55 mm	834060 16/55
Lös tryckskruv för rund hålpunch Gäng-Ø / Längd 16/55 mm	834040 16/55
Rund hålpunch utan kullager dynans Ø (hål-Ø) 35 mm	834000 35