

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-801, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094351 10
GTIN	10076490491809
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex®-serien. Mångsidig handske med nitrilskumbeläggning för precisionsarbeten och allmänna arbeten. Erbjuder en bra balans mellan komfort, rörlighet och handskydd. Med Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ för minskade trötthetssymtom i händerna. Öko-Tex® Standard 100.

Med material av nylon-spandex och silikonfri beläggning. Latexfritt.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Oljegrepp	God
DMF-fri	nej
Passform	Mycket god

Värmeskydd	Saknas
Andningsförmåga	Mycket god
Handskstorlek	10
Våtgrepp	Måttlig
silikonfri	nej
Material beläggning	Nitril
Fingertoppskänsla	Mycket god
Serie	HyFlex®
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Innehåll	12
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
Handskegenskap	latexfritt
EN 388	3131A
Hållarmaterial	Spandex-nylon
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Längd	192 mm
Färg	svart/grå
vikt	20,4 g
Stickningsteknik	15G
Användningsdata	Flegångs
Material	Nitrilskum
Skärskyddsklass	A
Produktslag	Universalhandskar

