



Bordsvagnar med 2 lastplan upp till 1200 kg, Typ: 12405



Beställningsdata

Ordernummer	919865 12405
GTIN	4017976124056
Artikelklass	96F

Beskrivning

Utförande:

Svetsad stålrörs- och stålprofilkonstruktion. Lastplan med glidsäker fenolhartsskiva av vattenfast plywood.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), förstklassiga massiva gummidäck (200×50 mm) i blågrå färg (efterlämnar inga märken) och kullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

lastplanens bredd	1600 mm
lastplanets djup	800 mm
undre lastplanets höjd	283 mm
Bredd	1810 mm
antal svängbara hjul med broms	2

Material hjul	Elastic-helgummi
vikt	100 kg
antal fasta hjul utan broms	2
höjd	925 mm
övre lastplanets höjd	925 mm
Typ	12405
Norm	EN 1757-3
Ø hjul	200 mm
Djup	800 mm
maximal bärförmåga	1200 kg
övre lastplanets bärförmåga	500 kg
Produktslag	Bordsvagn