



## Bordsvagnar med 3 lastplan, Typ: 4832



### Beställningsdata

Ordernummer	919875 4832
GTIN	4017976048321
Artikelklass	96F

### Beskrivning

#### Utförande:

Svetsad stålkonstruktion, 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullgrade nav.

**Oljetäta tråg** med **40 mm** hög kant, 3 lastplan.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

#### OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

### Teknisk beskrivning

antal fasta hjul utan broms	2
antal svängbara hjul med broms	2
Typ	4832
Material hjul	TPE
mittre lastplanets höjd	560 mm
övre lastplanets bärförmåga	200 kg

maximal bärförmåga	400 kg
mittre lastplanets bärförmåga	200 kg
lastplanens bredd	1000 mm
vikt	61 kg
Bredd	1171 mm
höjd	910 mm
undre lastplanets höjd	248 mm
Ø hjul	200 mm
övre lastplanets höjd	870 mm
Norm	EN 1757-3
lastplanets djup	700 mm
Djup	700 mm
Produktslag	Bordsvagn