

**Vagn, fast handtag, Typ: KF33****Beställningsdata**

Ordernummer	919805 KF33
GTIN	4017976011646
Artikelklass	96F

Beskrivning**Utförande:**

Svetsad stålörskonstruktion. Lastplan av träfiberskiva.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullgrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Bredd	860 mm
höjd	875 mm
vikt	19 kg
antal fasta hjul utan broms	2
antal svängbara hjul med broms	2

undre lastplanets höjd	195 mm
Material hjul	TPE
övre lastplanets höjd	770 mm
Typ	KF33
Ø hjul	125 mm
lastplanens bredd	600 mm
lyftförmåga	250 kg
Norm	EN 1757-3
lastplanets djup	450 mm
Djup	450 mm
övre lastplanets bärförmåga	100 kg
Produktslag	Vagn, fast handtag