

**HOLEX****Rund hålpunch med kullager, dynans Ø (hål-Ø): 37mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 834100 37     |
| GTIN         | 2050000992827 |
| Artikelklass | 86C           |

**Beskrivning****Utförande:**

Bestående av punch, dyna och tryckskruv.

**Med** kullager = för lättare manövrering med skruvnyckel. Den minskade friktionen mellan verktyget och skruven gör arbetet mindre ansträngande.

**Användningsdata:**

För stansning av många olika material, t.ex. stålplåt, rostfri stålplåt, aluminiumplåt, kopparplåt etc. Särskilt för användning på svåråtkomliga ställen (t.ex. stora plåtar, ställverk, fördelardosor, elskåp, diskhoar, karosserier etc.). Inte lämplig för rörbearbetning. Tryckskraven och matrisen måste ovillkorligen fettas in vid arbetet.

**Manövrering:**

a) med hjälp av **skruvnyckel**.

b) med hjälp av **handhydraulik** nr 834655 storlek 1.

c) med hjälp av **hydraulhandpump** nr 834700. **Från Ø 50 rekommenderar vi att hydraulhandpump används.**

**Material:**

Specialverktogsstål, brunerat.

**OBS!:**

- **Vid manövrering med hydraulutrustning ska tryckskraven bytas mot dragbult nr 834070 (specialtillbehör).**
- **Storlek 32 och 35 för håltagning i rostfria diskbänkar för infästning av 1/2 tum diskbänkbatterier.**

## Teknisk beskrivning

|   |                    |
|---|--------------------|
| tryckskruvens nyckelvidd                              | 24 mm              |
| för materialtjocklek (plåt St 37)                     | 2,5 mm             |
| dynans Ø (hål-Ø)                                      | 37 mm              |
| för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till | 1,75 mm            |
| förborrad hål-Ø                                       | 17 mm              |
| tryckskruv  | M16×1,5×55         |
| för pansarrörgänga enligt DIN 40430                   | Pg29               |
| Produktslag   | Håltagningsverktyg |

## Tillbehör

|  |              |
|--|--------------|
| Lös tryckskruv för rund hålpunch Gäng-Ø / Längd 16/55 mm   | 834040 16/55 |
| Lös kullagerskruvför rund hålpunch Gäng-Ø / Längd 16/55 mm | 834060 16/55 |
| Rund hålpunch utan kullager dynans Ø (hål-Ø) 37 mm         | 834000 37    |