

Sortiment runda plåtstansar "metrisk" Ø 12,5 – 63,5 mm i plåtväska



Beställningsdata

Ordernummer	834550
GTIN	2050001002846
Artikelklass	86C

Beskrivning

leveransinnehåll:

Vardera 1 stans och dyna (som rund plåtstans nr 834000) för håldiameter 12,5 (M12×1,5); 16,5 (M16×1,5); 20,5 (M20×1,5); 25,5 (M25×1,5); 32,5 (M32×1,5); 40,5 (M40×1,5); 50,5 (M50×1,5); 63,5 (M63×1,5).

1 tryckskruv (nr 834040 storlek 16/70).

4 kultrycklayerskruvar (nr 834060 storlek 10/55; 16/70; 20/90 och nr 834040 storlek 6/30 med kultrycklager).

1 stegborr motsvarande nr 118320 (= Ø 7 – 21 mm).

1 plåtväska med måtten 335×230×55 mm.

Teknisk beskrivning

Produktslag	Håltagningsverktyg
-------------	--------------------

Tillbehör

Lös kullagerskruvför rund hålpunch Gäng-Ø / Längd 10/55 mm	834060 10/55
--	--------------

Rund hålpunch utan kullager dynans Ø (hål-Ø) 63,5 mm	834000 63,5
Lös kullagerskruvför rund hålpunch Gäng-Ø / Längd 20/90 mm	834060 20/90
Lös kullagerskruvför rund hålpunch Gäng-Ø / Längd 16/70 mm	834060 16/70
Lös tryckskruv för rund hålpunch Gäng-Ø / Längd 6/30 mm	834040 6/30
Rund hålpunch utan kullager dynans Ø (hål-Ø) 12,5 mm	834000 12,5
Rund hålpunch utan kullager dynans Ø (hål-Ø) 25,5 mm	834000 25,5
Lös tryckskruv för rund hålpunch Gäng-Ø / Längd 16/70 mm	834040 16/70