

**Materialstativ, Typ: 3282****Beställningsdata**

Ordernummer	919902 3282
GTIN	4017976328201
Artikelklass	96F

**Beskrivning****Utförande:**

Svetsad stålplåtkonstruktion med plattform av stålplåt som underlag för plastlådor och trådkorgar.

Höjdinställning i steg på 25 mm.

Fyra svängbara hjul (två med broms) med däck av termoplastisk elastomer. Lutningsbar plattform av stålplåt med stoppkant på en sida.

**Lackering:**

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

**Teknisk beskrivning**

vikt	18 kg
inställbar lutning	0; 15; 30 grad
lyftförmåga	150 kg
Typ	3282
Ø hjul	75 mm

lastplanens bredd	510 mm
lastplanets djup	410 mm
höjdinställningsområde	755 - 1105 mm
Produktslag	Materialstativ