

**Bordsvagnar med 2 lastplan, Typ: 2496B****Beställningsdata**

Ordernummer	919868 2496B
GTIN	4017976249605
Artikelklass	96F

Beskrivning**Utförande:**

Svetsad stålkonstruktion.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullgrade nav.

Lastplanen av stålplåt sitter **jäms med** ramen.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Norm	EN 1757-3
vikt	42 kg
Material hjul	TPE
maximal bärförmåga	500 kg

övre lastplanets höjd	860 mm
Djup	609 mm
Typ	2496B
höjd	860 mm
övre lastplanets bärförmåga	200 kg
Bredd	737 mm
lastplanets djup	600 mm
antal svängbara hjul med broms	2
lastplanens bredd	600 mm
antal fasta hjul utan broms	2
undre lastplanets höjd	228 mm
Ø hjul	160 mm
Produktslag	Bordsvagn