



## Bordsvagnar med 3 lastplan, Typ: 2750



### Beställningsdata

Ordernummer	919840 2750
GTIN	4017976027500
Artikelklass	96F

### Beskrivning

#### Utförande:

Svetsad stålörskonstruktion. Lastplan av träfiberskivor med ytdekor av bok i vinkeljärnsram, 12 mm hög skyddskant runtom.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

#### OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

### Teknisk beskrivning

Norm	EN 1757-3
undre lastplanets höjd	200 mm
höjd	1040 mm
maximal bärförmåga	300 kg

övre lastplanets höjd	820 mm
Material hjul	TPE
lastplanets djup	500 mm
lastplanens bredd	850 mm
mittre lastplanets höjd	510 mm
antal svängbara hjul med broms	2
Bredd	985 mm
Djup	511 mm
Typ	2750
antal fasta hjul utan broms	2
Ø hjul	125 mm
vikt	35 kg
övre lastplanets bärförmåga	80 kg
mittre lastplanets bärförmåga	80 kg
Produktslag	Bordsvagn