



Gallervagn, Typ: 1551



Beställningsdata

Ordernummer	919877 1551
GTIN	4017976015514
Artikelklass	96F

Beskrivning

Utförande:

Gallervagn med en **avtagbar** långsida. Lastplan av träfiberskivor med ytdekor av bok, svetsad stålkonstruktion, 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullgrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Typ	1551
Bredd	1180 mm
antal fasta hjul utan broms	2
vikt	40 kg
lastplanens bredd	1000 mm
höjd	990 mm

maximal bärförmåga	600 kg
lastplanets höjd	270 mm
Ø hjul	200 mm
Material hjul	TPE
antal svängbara hjul med broms	2
lastplanets djup	600 mm
Djup	609 mm
Produktslag	Gallervagn